



## Sikkerhedskobling med slangetilslutning Slangetilslutning, Slangetilslutning indvendig Ø (nom. indvendig diameter): 11 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080278 11
GTIN	7391390419033
Artikelklasse	08A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Trykluft-**stålkoblingerne** har så mange fordele sammenlignet med standardkoblinger i messing:

- **Enkel enhåndsbetjening med lav koblingskraft.**
- **Høj gennemstrømningsrate takket være ekstremt lav tryktab.**
- **Lang levetid takket være overfladebehandlede og hærkede komponenter med snævre produktionstolerancer.**
- **Rentabilitet – tilbagebetalingstiden udgør maks. 2år.**

**Sikkerhedskoblingen eSafe** svarer til ISO-standard 4414 og EN 983. Der udluftes først (sikkerhed, pga. ingen omkringflyvende slangeender) og frakobles derefter. Ny, forbedret enhåndsbetjening.

Gennemstrømning: 950 L/min, maks. driftstryk 16 bar. I overensstemmelse med ISO-standarden B.

#### Anvendelse:

Giver øget effekt, forbedret rentabilitet og højere sikkerhed i industrielle trykluftanlæg.

#### Bemærk:

**CEJN-serien 310 er egnet til markederne Beneluxlandene, Frankrig, Nordamerika og Norge.**

### Teknisk beskrivelse

Slangetilslutning indvendig Ø (nom. indvendig diameter)	11 mm
Gennemstrømningsværdi	950 l/min
maks. driftstryk	16 bar

Materiale	Stålkobling
Produkttype	Kobling