

DYMO**Etiketteprinter LabelWriter, Type: LW550****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085505 LW550
GTIN	3026981127229
Artikelklasse	08U

Beskrivelse**Udførelse:**

Brugervenlig bordmodel til **hurtig** (62 etiketter pr. minut) og **ukompliceret oprettelse** af adresse-, forsendelses-, mappe-, navne-, CD / DVD-etiketter og mange andre etikettyper. Utroligt flot **termotryk uden brug af ekstra farvebånd, toner eller blækpatroner**. Opløsning 300×300 dpi.

- **Til etiketter med en bredde på op til maks. 61 mm.**
- **Kompatibel med pc og Mac, USB-interface; mulighed for adresseetiketteudskrivning direkte på Office-programmer.**
- **Udskrivning og oprettelse af alle gængse streg- og QR-koder, specialtegn og billedfiler med 300 dpi-opløsning.**

Leveringsomfang:

Med strømforsyning, USB-kabel, software-cd, startrulle med etiketter 28×89 mm.

Teknisk beskrivelse

Tænd/sluk-kontakt	ja
Bredde	140 mm
Type	LW550

Længde	270 mm
Interface	USB-interface
Højde	160 mm
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Etiketteapparat