

Garant**Vinkelfræser, form C 60°, ubelagt, Ø js16 DC: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	194060 20
GTIN	4045197109774
Artikelklasse	11W

Beskrivelse**Udførelse:**

Overflade specialbehandlet.
Form C skærer på periferien og endefluden.

Bemærk:

Til fræsning af mindre føringer i værktøjs- og maskinindustrien.

Teknisk beskrivelse

Antal tænder Z	8
Skær-Ø D _c	20 mm
Tilspænding f _z i stål < 750 N/mm ²	0,08 mm
Fristilling-Ø D ₁	7,8 mm
Skaft-Ø D _s	12 mm
Samlet længde L	63 mm
Skærlængde L _c	8 mm
Form	C
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS Co 5
Norm	DIN 1833

Tolerance, nom. Ø	js16
Tilspændingsretning	vandret
Skaft	DIN 1835 B med h6
Indvendig køling	nej
Skafttolerance	h6
Hjørnefasvinkel	60 grader
Farvering	uden
Produkttype	Vinkelfræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	250 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	70 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	35 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	22 m/min	K
CuZn	betinget egnet	35 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		