



Blæse- og sprøjtepistol, indstillelig Lufttilslutning, Type: FLOW



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080265 FLOW
GTIN	7391390475367
Artikelklasse	08A

Beskrivelse

Udførelse:

Blæsepistoler med trinløst regulerbar luftstrøm, lav vægt, fleksible ophængsmuligheder og enkel håndtering.

Blæse- og væskepistol med stråledyse, **indstillelig stråle** (koncentreret til bred) **regulerbar gennemstrømning** (luft: 200–1200 l/min., væske: 7– 46 l/min). I overensstemmelse med ISO-standarden B.

Inklusive stålstiknippel nr. 080300.

Bemærk:

CEJN-serien 310 er egnet til markederne Beneluxlandene, Frankrig, Nordamerika og Norge.

Teknisk beskrivelse

Gennemstrømningsværdi	200 - 1200 l/min
Gennemstrømningsværdi, væske	7 - 46 l/min
Gennemstrømningsværdi, luft	200 - 1200 l/min
Produkttype	pistol

