



## Blæsepistol, kunststof med fastmonteret „Star-Tip“-rør, Type: SAFE



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080267 SAFE
GTIN	7391390475374
Artikelklasse	08A

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Blæsepistoler med trinløst regulerbar luftstrøm, lav vægt, fleksible ophængsmuligheder og enkel håndtering. I overensstemmelse med ISO-standarden B.

**Anvendelse:**

Giver øget effekt, forbedret rentabilitet og højere sikkerhed i industrielle trykluftanlæg.

**Leveringsomfang:**

Inklusive stålstiknippel nr. 080300.

**Bemærk:**

**CEJN-serien 310 er egnet til markederne Beneluxlandene, Frankrig, Nordamerika og Norge.**

### Teknisk beskrivelse

Længde blæserør	90 mm
Gennemstrømningsværdi	500 l/min
Produkttype	pistol

### Tilbehør

Sæt med rørdyser og støjsvage dyser	080257
Magnetholdersæt Serie	080261
Afskærmning, transparent til blæsepistol Udvendig Ø 100 mm	080256 100
Nippel med udvendigt gevindSæt med 5 dele Udvendig tilslutningsgevind 1/4 tommer	080300 1/4