

Garant**Vinkelfræser, form D 60°, ubelagt, Ø js16 DC: 28mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	194120 28
GTIN	4045197109873
Artikelklasse	11W

Beskrivelse**Udførelse:**

Overflade specialbehandlet.

Form D skærer kun på periferien, ligefortandet.

Bemærk:

Til fræsning af mindre føringer i værktøjs- og maskinindustrien.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	28 mm
Fristilling-Ø D_1	14 mm
Tilspænding f_z i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Antal tænder Z	10
Skaft-Ø D_s	16 mm
Samlet længde L	80 mm
Skærlængde L_c	11 mm
Form	D
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS Co 5
Norm	DIN 1833

Tolerance, nom. Ø	js16
Tilspændingsretning	vandret
Skaft	DIN 1835 B med h6
Indvendig køling	nej
Skafttolerance	h6
Hjørnefasvinkel	60 grader
Farvering	uden
Produkttype	Vinkelfræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	250 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	70 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	35 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	22 m/min	K
CuZn	betinget egnet	35 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		