

HAINBUCH**Skifteanordning manuel til MANOK, Spændehoved (SK): 80****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	329832 80
GTIN	2050002069473
Artikelklasse	33H

Beskrivelse**Udførelse:**

Vekselanordning til manuel udskiftning af opspændingshoved.

Anvendelse:

Mange anvendelsesmuligheder f.eks. bearbejdningscentre, målemaskiner, søjleboremaskiner.

Bemærk:

Passende spændehoveder, se nr. 329910–329946.

Teknisk beskrivelse

Holderstørrelse	80 mm
Produkttype	Skifteanordning

Tilbehør

329944 46

Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 46 mm

Spænehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 29 mm	329940 29
Spænehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 52 mm	329940 52
Spænehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 77 mm	329940 77
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 32 mm	329944 32
Spænehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 72 mm	329940 72
Spænehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 14 mm	329940 14
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 71 mm	329944 71
Spænehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 30 mm	329940 30
Spænehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 28 mm	329940 28
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 29 mm	329944 29
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 12 mm	329944 12
Spænehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 50 mm	329940 50
Spænehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 10 mm	329940 10
Spænehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 7 mm	329940 7
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 11 mm	329944 11
Spænehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 36 mm	329940 36
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 19 mm	329944 19
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 47 mm	329944 47
Spænehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 37 mm	329940 37
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 63 mm	329944 63
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 24 mm	329944 24
	329944 37

Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 37 mm

Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 20 mm 329940 20

Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 54 mm 329940 54

Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 51 mm 329940 51

Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 62 mm 329944 62

Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 23 mm 329944 23

Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 64 mm 329944 64

Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 34 mm 329940 34

Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 42 mm 329944 42

Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 65 mm 329940 65

Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 30 mm 329944 30

Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 5 mm 329940 5

Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 13 mm 329944 13

Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 33 mm 329944 33

Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 77 mm 329944 77

Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 16 mm 329940 16

Spændehovedblød Startborings-Ø 40 mm 329946 40

Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 71 mm 329940 71

Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 55 mm 329944 55

Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 56 mm 329944 56

Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 72 mm 329944 72

Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 34 mm	329944 34
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 57 mm	329944 57
Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 48 mm	329940 48
Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 39 mm	329940 39
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 14 mm	329944 14
Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 41 mm	329940 41
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 27 mm	329944 27
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 70 mm	329944 70
Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 78 mm	329940 78
Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 19 mm	329940 19
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 67 mm	329944 67
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 22 mm	329944 22
Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 64 mm	329940 64
Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 75 mm	329940 75
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 74 mm	329944 74
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 76 mm	329944 76
Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 66 mm	329940 66
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 52 mm	329944 52
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 35 mm	329944 35
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 79 mm	329944 79
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 25 mm	329944 25

Spænehovedblød Startborings-Ø 8 mm	329946 8
Spænehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 47 mm	329940 47
Spænehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 32 mm	329940 32
Spænehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 62 mm	329940 62
Spænehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 23 mm	329940 23
Spænehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 69 mm	329940 69
Spænehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 61 mm	329940 61
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 26 mm	329944 26
Spænehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 13 mm	329940 13
Spænehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 33 mm	329940 33
Spænehovedblød Startborings-Ø 60 mm	329946 60
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 61 mm	329944 61
Spænehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 22 mm	329940 22
Spænehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 43 mm	329940 43
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 51 mm	329944 51
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 78 mm	329944 78
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 48 mm	329944 48
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 75 mm	329944 75
Spænehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 67 mm	329940 67
Spænehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 44 mm	329940 44
Spænehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 17 mm	329940 17
Spænehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 53 mm	329940 53
Spænehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 80 mm	329944 80
Spænehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 59 mm	329940 59
	329944 28

Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 28 mm

Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 18 mm

329940 18

Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 26 mm

329940 26

Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 49 mm

329944 49

Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 11 mm

329940 11

Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 40 mm

329940 40

Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 68 mm

329940 68

Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 31 mm

329944 31

Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 66 mm

329944 66

Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 42 mm

329940 42

Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 76 mm

329940 76

Spændehovedblød Startborings-Ø 20 mm

329946 20

Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 6 mm

329940 6

Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 8 mm

329940 8

Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 54 mm

329944 54

Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 73 mm

329940 73

Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 58 mm

329944 58

Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 43 mm

329944 43

Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 44 mm

329944 44

Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 49 mm

329940 49

Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 36 mm

329944 36

Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 31 mm

329940 31

Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 16 mm

329944 16

Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 12 mm	329940 12
Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 63 mm	329940 63
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 65 mm	329944 65
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 50 mm	329944 50
Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 45 mm	329940 45
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 15 mm	329944 15
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 17 mm	329944 17
Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 27 mm	329940 27
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 38 mm	329944 38
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 60 mm	329944 60
Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 35 mm	329940 35
Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 21 mm	329940 21
Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 79 mm	329940 79
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 53 mm	329944 53
Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 46 mm	329940 46
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 21 mm	329944 21
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 68 mm	329944 68
Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 70 mm	329940 70
Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 57 mm	329940 57
Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 24 mm	329940 24
Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 25 mm	329940 25
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 20 mm	329944 20
	329944 40

Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 40 mm	
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 59 mm	329944 59
Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 74 mm	329940 74
Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 55 mm	329940 55
Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 15 mm	329940 15
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 45 mm	329944 45
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 41 mm	329944 41
Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 56 mm	329940 56
Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 80 mm	329940 80
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 73 mm	329944 73
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 18 mm	329944 18
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 39 mm	329944 39
Spændehovedmed tvær- og længderiller Spænde-Ø (1 mm stigende) 69 mm	329944 69
Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 38 mm	329940 38
Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 58 mm	329940 58
Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 60 mm	329940 60
Spændehovedglat Spænde-Ø (1 mm stigende) 9 mm	329940 9