


**Garant****GARANT Master eco klemholder, kort, venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250001 20/12
GTIN	4062406733261
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

**Teknisk beskrivelse**

Knæled	259015 15
ISO-kode holder	PCLNR/L 2020X12
Underlægsplade	259031 5
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm
Plattestørrelse	12 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	30 mm
Skaftstørrelse	20 mm
Knæledsskrue	259018 15
Samlet længde L	90 mm

Fjeder	259046 4
Serie	Master Eco
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Plandrejning
Produkttype	Skærholder