


Garant**GARANT Master eco klemholder, kort, venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250001 16/12
GTIN	4062406733254
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Teknisk beskrivelse

Knæledsskrue	259018 14
Samlet længde L	80 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Serie	Master Eco
Plattestørrelse	12 mm
Knæled	259015 15
Underlægsplade	259031 5
ISO-kode holder	PCLNR/L 1620F12
Skaftstørrelse	16 mm

Fjeder	259046 4
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Hovedlængde L ₁	30 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Plandrejning
Produkttype	Skærholder