


Garant**GARANT Master eco klemholder, kort, venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250001 25/12
GTIN	4062406733278
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L ₄	32 mm
Underlægsplade	259031 5
Plattestørrelse	12 mm
Skaftstørrelse	25 mm
ISO-kode holder	PCLNR/L 2525H12
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Fjeder	259046 4
Serie	Master Eco
Samlet længde L	100 mm

Knæledsskrue	259018 15
Knæled	259015 15
Hovedlængde L ₁	30 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Plandrejning
Produkttype	Skærholder