

**Garant****GARANT Master eco klemholder, kort, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251116 16/12
GTIN	4062406729004
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 311936 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

**Teknisk beskrivelse**

Underlægsplade	259031 46
Knæled	259015 15
Skaftstørrelse	16 mm
Serie	Master Eco
Plattestørrelse	12 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm
Samlet længde L	85 mm
ISO-kode holder	PSSNR/L 1620X12
Knæledsskrue	259018 15
Fjeder	259046 4

passende vendeskærsplatter	SN.. 1204..
Hovedlængde L <sub>1</sub>	35 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder