


Garant**GARANT Master eco klemholder, kort, venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251117 20/12
GTIN	4062406733841
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 311936 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	12 mm
Knæledsskrue	259018 15
Skaftstørrelse	20 mm
Serie	Master Eco
Samlet længde L	95 mm
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Underlægsplade	259031 46
Knæled	259015 15
Fjeder	259046 4

Hovedlængde L ₁	35 mm
ISO-kode holder	PSSNR/L 2020X12
passende vendeskærsplatter	SN.. 1204..
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Plandrejning
Produkttype	Skærholder