


**Garant****GARANT Master eco klemholder, kort, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/08mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251910 20/08
GTIN	4062406733896
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

**Teknisk beskrivelse**

Knæledsskrue	259018 15
Skaftstørrelse	20 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	30 mm
Knæled	259015 15
ISO-kode holder	PWLNRL/2020X08
Underlægsplade	259031 48
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm
Samlet længde L	90 mm
Fjeder	259046 4
Plattestørrelse	8 mm

passende vendeskærsplatter	WN.. 0804..
Serie	Master Eco
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Plandrejning
Produkttype	Skærholder