

Garant**GARANT Master eco klemholder, kort, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251404 20/16
GTIN	4062406734183
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Teknisk beskrivelse

Spændejern	259038 20
Underlægsplade	259033 9
Skaftstørrelse	20 mm
ISO-kode holder	MTJNR/L 2020X16
Serie	Master Eco
passende vendeskærsplatter	TN.. 1604..
Skrue til spændejern	259021 6
Samlet længde L	95 mm
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Hovedlængde L ₁	35 mm

Stift	259049 8
Plattestørrelse	16 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500