

**Garant****GARANT Master eco klemholder, kort, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251404 25/16
GTIN	4062406734190
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

**Teknisk beskrivelse**

Stift	259049 8
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	32 mm
Underlægsplade	259033 9
Spændejern	259038 20
Serie	Master Eco
Skaftstørrelse	25 mm
ISO-kode holder	MTJNR/L 2525X16
passende vendeskærsplatter	TN.. 1604..
Hovedlængde L <sub>1</sub>	35 mm
Skrue til spændejern	259021 6

Samlet længde L	105 mm
Plattestørrelse	16 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel $\kappa$	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

---

## Tilbehør

PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500