

Garant**GARANT Master eco klemholder, kort, Højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251696 25/16
GTIN	4062406734633
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L ₁	40 mm
Skrue til underlagsplade	259027 7
Serie	Master Eco
Skrue til spændejern	259021 7
Spændejern	259038 19
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Underlægsplade	259033 10
ISO-kode holder	MVJNR/L 2525X16
Plattestørrelse	16 mm
Samlet længde L	110 mm

Skafstørrelse	25 mm
passende vendeskærsplatter	VN.. 1604..
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Plandrejning
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Skrue til spændejern Type 7	259021 7
Skrue til underlagsplatte Type 7	259027 7
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 2 mm	674242 2
Spændejern Type 19	259038 19
Underlagsplatte Type 1	259031 1
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500