

Garant**SPMT 060304, HB7035, Type: UNI**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	218321 UNI
GTIN	4062406727628
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

SPMT 060304 UNI Hjørneradius: 0,4 mm
Tilspænding f_z pr. tand: 0,09 mm

Teknisk beskrivelse

Type	UNI
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f_z pr. tand	0,09 mm
Belægning	PVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	SPMT 060304
Type	HB7035
Skæremateriale	HM
Pladetykkelse	3,18 mm
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendskærsplatte til fræsning