

Garant**SPMT 09T308, HB7035, Type: UNI**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	218341 UNI
GTIN	4062406727635
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

SPMT 09T308 UNI Hjørneradius: 0,8 mm
Tilspænding f_z pr. tand: 0,11 mm

Teknisk beskrivelse

Type	UNI
Tilspænding f_z pr. tand	0,11 mm
Belægning	PVD
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SPMT 09T308
Type	HB7035
Skæremateriale	HM
Pladetykkelse	3,97 mm
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendskærsplatte til fræsning