

Garant**SPMT 120408, HB7035, Type: UNI**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 218361 UNI |
| GTIN | 4062406727642 |
| Artikelklasse | 21A |

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Belægning | PVD |
| Plattestyrke E | 4,76 mm |
| Tilspænding f_z pr. tand | 0,12 mm |
| Hjørneradius | 0,8 mm |
| Type | UNI |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SPMT 120408 |
| Type | HB7035 |
| Skæremateriale | HM |
| Pladetykkelse | 4,76 mm |
| Antal skift/skær | 4 |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |

