

Garant**Mekanisk ledarm (uden magnetfod), Udladning: 240mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	441610 240
GTIN	4062406729745
Artikelklasse	41D

Beskrivelse**Udførelse:**

Mekanisk målestativ med central opspænding – alle led klemmes stive med det centrale drejehoved. Klemmekraften kan reguleres trinløst. **Stort og gummieret håndhjul** (Ø ca. 45 mm eller ca. 55 mm) til let spænding og løsning af klemningen. Måleursholderen på ledarmen kan drejes 360°, kan svinges over 180° og passer til måleure med skaft-Ø 6 og 8 mm eller prisme. Tilslutningsgevind til magnetfod M8, tilslutningsgevind til ledarm øverst M6.

Specialtilbehør:

Holder til målestativ nr. 442100 og 442104.

Teknisk beskrivelse

Længde, ledarm L ₁	110 mm
Tilslutningsgevind	M8
Udladning	240 mm
Længde, ledarm L ₂	101 mm
Produkttype	Målestativ

Tilbehør

Mekanisk målestativ (med magnetfod) Udladning 240 mm

441600 240