

**Garant****GARANT Master eco klemholder, skrueklemning, venstre, Skaft- / plattestørrelse L: 16/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	271998 16/16
GTIN	4062406734756
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

**Leveringsomfang:**

**Med underlagsplatte 1,5°.**

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

**Teknisk beskrivelse**

Funktionsbredde L <sub>4</sub>	20 mm
Spændeskruer til underlagsplatte	279824 1
Underlagsplatte 1,5°	279819 2
Spændeskruer til gevindplatte	269023 3
Samlet længde L	80 mm
Serie	Master Eco
Hovedlængde L <sub>1</sub>	30 mm

Skafstørrelse	16 mm
Plattestørrelse	16 mm
Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærholder