


Garant**eco-skærholdere kort, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/11 mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250614 20/11
GTIN	4062406734817
Artikelklasse	21U

Beskrivelse

Udførelse:

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: DDJNR/L 2020X11

passende vendeskærsplatter: DN.. 1104..

Funktionsbredde L₄: 25 mm

Hovedlængde L₁: 34 mm

Samlet længde L: 97 mm

Underlægsplade: 259033 3

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	DN.. 1104..
Skaftstørrelse	20 mm
ISO-kode holder	DDJNR/L 2020X11
Skrue til underlagsplatte	259027 2

Funktionsbredde L ₄	25 mm
Plattestørrelse	11 mm
Hovedlængde L ₁	34 mm
Samlet længde L	97 mm
Klo, skrue, fjeder	259036 11
Underlægsplade	259033 3
Serie	Eco
Indsatstype	højre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500