

HOLEX**Digitalt måleur HCT Aflæsning 0,01 mm, Måleområde: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	434008 25
GTIN	4062406735029
Artikelklasse	42C

Beskrivelse**Udførelse:**

Digitalt måleur i kompakt udformning med digitalt display med god kontrast.

- **Vending af tælleretning.**
- **Meget slankt kabinet.**

Udførelse med Bluetooth 5.0. Kompatibel med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App. Appen fås gratis til Android og iOS. Kan også anvendes via Human Interface Device (HID).

USB-C-interface til strømforsyning.

Leveringsomfang:

Inklusive øjedæksel og 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Reserve- og specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

Teknisk beskrivelse

Nominel spænding	3 V
Måleområde	0 - 25 mm

Reverserbar aflæsning	0,0005 tommer
Serie	HCT
Indspændingsskaft-Ø h7	8 mm
Målekraft	0,8 – 1,7 N
Trådløs anvendelse	HCT Mobile App
Trådløs anvendelse	HID (Human Interface Device)
Trådløs anvendelse	HCT Windows App
Husets tykkelse	26 mm
Kalibrering	C1
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Energiforsyning	Batteridrevet
Kabinet-Ø	58 mm
Batteritype	Knapcelle
Reverserbar aflæsning	0,01 mm
Måleafvigelse E MPE (måleområde)	0,035 mm
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	Bluetooth-port
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Måleure

Services

KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 30 mm	023000 30
---	-----------

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
--	---------------

