

HOLEX**Digitalt måleur HCT Aflæsning 0,01 mm, Måleområde: 12,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	434008 12,5
GTIN	4062406735012
Artikelklasse	42C

Beskrivelse**Udførelse:**

Digitalt måleur i kompakt udformning med digitalt display med god kontrast.

- **Vending af tælleretning.**
- **Meget slankt kabinet.**

Udførelse med Bluetooth 5.0. Kompatibel med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App. Appen fås gratis til Android og iOS. Kan også anvendes via Human Interface Device (HID).

USB-C-interface til strømforsyning.

Leveringsomfang:

Inklusive øjedæksel og 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Reserve- og specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

Teknisk beskrivelse

Husets tykkelse	26 mm
Måleområde	0 - 12,5 mm

Batteritype	Knapcelle
Reverserbar aflæsning	0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning	0,01 mm
Kalibrering	C1
Indspændingsskaft-Ø h7	8 mm
Serie	HCT
Målekraft	0,8 – 1,4 N
Kabinet-Ø	58 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Antal medfølgende batterier	1
Nominel spænding	3 V
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Trådløs anvendelse	HCT Mobile App
Trådløs anvendelse	HID (Human Interface Device)
Trådløs anvendelse	HCT Windows App
Måleafvigelse E MPE (måleområde)	0,025 mm
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	Bluetooth-port
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Måleure

Services

KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023000 12,5
DAkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023010 12,5

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032

081560 CR2032