

**Nylonspiralslange 1/4 tomme med kobling, Anvendelig slangelængde: 5m****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	080057 5
GTIN	4062406734848
Artikelklasse	02A

Beskrivelse**Udførelse:**

Fleksibel nylonslange. Temperaturbestandig fra -60 til +60 °C.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 stk. lynkobling og nippel.

Teknisk beskrivelse

maks. driftstryk	10 bar
Tilslutning, lynkobling	1/4 tommer
Temperaturområde	-60 - 60 °C
Indvendig slange-Ø	6 mm
Udvendig slange-Ø	8 mm
Anvendelig slangelængde	5 m
Produkttype	Slange

Tilbehør

Lynkobling med indvendigt gevind Indvendigt
tilslutningsgevind 1/4 tommer

080171 1/4