



Nylonspiralslange 3/8 tomme med kobling, Anvendelig slangelængde: 5m



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080058 5
GTIN	4067263151883
Artikelklasse	02A

Beskrivelse

Udførelse:

Fleksibel nylonslange. Temperaturbestandig fra -60 til +60 °C.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 stk. lynkobling og nippel.

Teknisk beskrivelse

Udvendig slange-Ø	12 mm
Anvendelig slangelængde	5 m
Indvendig slange-Ø	9 mm
Tilslutning, lynkobling	3/8 tommer
maks. driftstryk	10 bar
Temperaturområde	-60 - 60 °C
Produkttype	Slange

Tilbehør

Lynkobling med indvendigt gevind Indvendigt
tilslutningsgevind 3/8 tommer

080171 3/8