

Garant**Mekanisk målestativ (med magnetfod), Udladning: 290mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

441600 290

GTIN

4062406735142

Artikelklasse

41D

Beskrivelse**Udførelse:**

Mekanisk målestativ med central opspænding – alle led klemmes stive med det centrale drejhoved. Klemmekraften kan reguleres trinløst. **Stort og gummieret håndhjul** (Ø ca. 45 mm eller ca. 55 mm) til let spænding og løsning af klemningen. Måleursholderen på ledarmen kan drejes 360°, kan svinges over 180° og passer til måleure med skaft-Ø 6 og 8 mm eller prisme. Tilslutningsgevind til magnetfod M8, tilslutningsgevind til ledarm øverst M6.

Stativ inklusive magnetfod og **ergonomisk drejekontakt**. Højeffektiv ferritmagnet med slebne anlægsflader på bagsiden og sleben prismeunderside til påsætning også på aksler og cylindriske emner. **Gribevenlig kunststofindkapsling** af magnetfoden med øget slagbeskyttelse og termisk isolering.

Leveringsomfang:

Målestativ inklusive magnetfod nr. 440620 str. 1.

Specialtilbehør:

Holder til målestativ nr. 442100 og 442104.

Teknisk beskrivelse

Magnetstyrke

1000 N

| | |
|-------------------------------|------------|
| Udladning | 290 mm |
| Længde, ledarm L ₂ | 110 mm |
| Tilslutningsgevind | M8 |
| Retning på tilslutningsgevind | i siden |
| Længde, ledarm L ₁ | 130 mm |
| Produkttype | Målestativ |

Tilbehør

| | |
|------------------|----------|
| Magnetfod Type 1 | 440620 1 |
|------------------|----------|