

Garant**GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 3×D, Ø DC m7: 14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	234020 14
GTIN	4062406735036
Artikelklasse	21S

Beskrivelse**Udførelse:**

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.

Boringstolerance: -0,1 / +0,3 mm

Beskrivelse:

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5×D.

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 234030 - 234098.

Passer til:

Vendeplatter SOGX 050204.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	239700 5IP (0,38 Nm)
Antal skær Z	2
Nyttelængde L ₁	42 mm
Udhængslængde L _A	69 mm
Nominel Ø D	14
Samlet længde L	100 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 050204

Serie	Power Drill
ABS® skaft-Ø D _s	50 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	3×D
Skaft	ABS
Bor anvendelse	Betinget centrerboring
Bor anvendelse	Betinget buet
Bor anvendelse	Betinget pakkeboring
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Bor anvendelse	Betinget buet
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor