

SWISS TOOLS

**Borestangsskaft vibrationsdæmpet, HSK-T, Skaft-Ø / Ø D – A-mål:
63/40-226mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320104 63/40-226
GTIN	2050002062924
Artikelklasse	36D

Beskrivelse**Udførelse:**

- Til effektiv drejebearbejdning.
- Til venstre- og højredrejende bearbejdning.

Fordel:

- **Produktivitetsforøgelse** – takket være de dæmpede vibrationer kan skæredataene øges betydeligt.
- **Forbedret overfladekvalitet.**
- **Forbedret processikkerhed.**
- **Forbedret spåntransport.**

Anvendelse:

Til fastgørelse af vinkelskærehoveder.

Bemærk:

Passende skiftehoveder, se nr. 264826 – 264827.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	226 mm
Skaft-Ø	63 mm
Ø D	40 mm
Adapter	HSK-T
Holder-standard	ISO 12164-3
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestangsbasisenhed

