

SWISS TOOLS

**Borestangsskaft vibrationsdæmpet, PSC, Skaft-Ø / Ø D – A-mål: 63/32-194mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320409 63/32-194
GTIN	2050002063020
Artikelklasse	36D

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Til effektiv drejebearbejdning.
- Til venstre- og højredrejende bearbejdning.

**Fordel:**

- Produktivitetsforøgelse – takket være de dæmpede vibrationer kan skæredataene øges betydeligt.
- Forbedret overfladekvalitet.
- Forbedret processikkerhed.
- Forbedret spåntransport.

**Anvendelse:**

Til fastgørelse af vinkelskærehoveder.

**Bemærk:**

Passende skiftehoveder, se nr. 264826 – 264827.

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø	63 mm
Udragende længde, A-mål	194 mm
Ø D	32 mm
Adapter	PSC
Holder-standard	ISO 26623-1
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestangsskafter

