

SWISS TOOLS

Borestangsskaft vibrationsdæmpet, PSC, Skaft-Ø / Ø D – A-mål: 63/40-238mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320409 63/40-238
GTIN	2050002063037
Artikelklasse	36D

Beskrivelse**Udførelse:**

- Til effektiv drejebearbejdning.
- Til venstre- og højredrejende bearbejdning.

Fordel:

- Produktivitetsforøgelse – takket være de dæmpede vibrationer kan skæredataene øges betydeligt.
- Forbedret overfladekvalitet.
- Forbedret processikkerhed.
- Forbedret spåntransport.

Anvendelse:

Til fastgørelse af vinkelskærehoveder.

Bemærk:

Passende skiftehoveder, se nr. 264826 – 264827.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø	63 mm
Udragende længde, A-mål	238 mm
Ø D	40 mm
Adapter	PSC
Holder-standard	ISO 26623-1
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestangsskafter

