

**Garant****GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 3×D, Ø DC m7: 15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	234020 15
GTIN	4062406735159
Artikelklasse	21S

**Beskrivelse****Udførelse:**

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.

**Boringstolerance:** -0,1 / +0,3 mm

**Beskrivelse:**

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5×D.

**Anvendelse:**

Med vendeplatter nr. 234030 - 234098.

**Passer til:**

Vendeplatter SOGX 050204.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	104 mm
Serie	Power Drill
ABS® skaft-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Vendeplatteskruesæt	239700 5IP (0,38 Nm)
Antal skær Z	2
til tomme-Ø	19/32 tommer
Nyttelængde L <sub>1</sub>	45 mm

Nominal Ø D	15
Udhængslængde L <sub>A</sub>	73 mm
ISO-kode, vendeskærsplade	SOGX 050204
Boreddybde for vendepladebor op til	3×D
Skaft	ABS
Bor anvendelse	Betinget centrerboring
Bor anvendelse	Betinget buet
Bor anvendelse	Betinget pakkeboring
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Bor anvendelse	Betinget buet
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendepladebor