

Garant**GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 3×D, Ø DC m7: 17,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	234020 17,5
GTIN	4062406735180
Artikelklasse	21S

Beskrivelse**Udførelse:**

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.

Boringstolerance: -0,1 / +0,3 mm

Beskrivelse:

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5×D.

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 234030 - 234098.

Passer til:

Vendeplatter SOGX 060305.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	239700 6IP2 (0,6 Nm)
Nyttelængde L ₁	54 mm
Serie	Power Drill
ABS® skaft-Ø D _s	50 mm
Nominel Ø D	17,5
Samlet længde L	116 mm
Udhængslængde L _A	85 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 060305
til tomme-Ø	11/16 tommer
Antal skær Z	2
Boreddybde for vendeplattebor op til	3×D
Skaft	ABS
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Boranvendelse	Betinget buet
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget buet
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor