

**Garant****GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 3×D, Ø DC m7: 23mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	234020 23
GTIN	4062406738747
Artikelklasse	21S

**Beskrivelse****Udførelse:**

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.

**Boringstolerance:** -0,1 / +0,3 mm

**Beskrivelse:**

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5×D.

**Anvendelse:**

Med vendeplatter nr. 234030 - 234098.

**Passer til:**

Vendeplatter SOGX 080407.

**Teknisk beskrivelse**

Antal skær Z	2
Nominel Ø D	23
Vendeplatteskruesæt	239700 8IP (1,3 Nm)
Samlet længde L	132 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 080407
Udhængslængde L <sub>A</sub>	101 mm
ABS® skaft-Ø D <sub>s</sub>	50 mm

Nyttelængde L <sub>1</sub>	69 mm
Serie	Power Drill
Boreddybde for vendeplattebor op til	3×D
Skaft	ABS
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Boranvendelse	Betinget buet
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget buet
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor