

**Garant****GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 3×D, Ø DC m7: 30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	234020 30
GTIN	4062406738785
Artikelklasse	21S

**Beskrivelse****Udførelse:**

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.

**Boringstolerance:** -0,1 / +0,3 mm

**Beskrivelse:**

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5×D.

**Anvendelse:**

Med vendeplatter nr. 234030 - 234098.

**Passer til:**

Vendeplatter SOGX 100408.

**Teknisk beskrivelse**

Nominel Ø D	30
Vendeplatteskruesæt	239700 10IP (2,8 Nm)
Serie	Power Drill
Antal skær Z	2
Samlet længde L	156 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 100408
Nyttelængde L <sub>1</sub>	90 mm

ABS® skaft-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Udhængslængde L <sub>A</sub>	125 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	3×D
Skaft	ABS
Bor anvendelse	Betinget centrerboring
Bor anvendelse	Betinget buet
Bor anvendelse	Betinget pakkeboring
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Bor anvendelse	Betinget buet
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor