

Garant**GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 5xD, Ø DC m7: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	234025 16
GTIN	4062406738839
Artikelklasse	21S

Beskrivelse**Udførelse:**

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.

Boringstolerance: -0,1 / +0,35 mm

Beskrivelse:

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5xD.

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 234030 - 234098.

Passer til:

Vendeplatter SOGX 050204.

Anbefaling:

Ved forboring reduceres tilspændingen til 70 %.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	141 mm
Vendeplatteskruesæt	239700 5IP (0,38 Nm)
ABS® skaft-Ø D _s	50 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 050204
Nyttelængde L ₁	80 mm
Nominel Ø D	16

Antal skær Z	2
Udhængslængde L _A	110 mm
Serie	Power Drill
Boreddybde for vendeplattebor op til	5×D
Skaft	ABS
Bor anvendelse	Betinget centrerboring
Bor anvendelse	Betinget pakkeboring
Bor anvendelse	Betinget buet
Bor anvendelse	Betinget buet
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor