

**Garant****GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 5xD, Ø DC m7: 17,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	234025 17,5
GTIN	4062406738853
Artikelklasse	21S

**Beskrivelse****Udførelse:**

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.

**Boringstolerance:** -0,1 / +0,35 mm

**Beskrivelse:**

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5xD.

**Anvendelse:**

Med vendeplatter nr. 234030 - 234098.

**Passer til:**

Vendeplatter SOGX 060305.

**Anbefaling:**

**Ved forboring** reduceres tilspændingen til 70 %.

**Teknisk beskrivelse**

Udhængslængde L <sub>A</sub>	121 mm
Nominel Ø D	17,5
til tomme-Ø	11/16 tommer
Antal skær Z	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 060305
Samlet længde L	152 mm

Vendeplatteskruesæt	239700 6IP2 (0,6 Nm)
Serie	Power Drill
ABS® skaft-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Nyttelængde L <sub>1</sub>	90 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	5×D
Skaft	ABS
Bor anvendelse	Betinget centrerboring
Bor anvendelse	Betinget pakkeboring
Bor anvendelse	Betinget buet
Bor anvendelse	Betinget buet
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor