

**Garant****GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 5xD, Ø DC m7: 19mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 234025 19     |
| GTIN                | 4062406738877 |
| Artikelklasse       | 21S           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.

**Boringstolerance:** -0,1 / +0,35 mm

**Beskrivelse:**

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5xD.

**Anvendelse:**

Med vendeplatter nr. 234030 - 234098.

**Passer til:**

Vendeplatter SOGX 060305.

**Anbefaling:**

**Ved forboring** reduceres tilspændingen til 70 %.

**Teknisk beskrivelse**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Serie                        | Power Drill |
| Antal skær Z                 | 2           |
| ABS® skaft-Ø D <sub>s</sub>  | 50 mm       |
| Udhængslængde L <sub>A</sub> | 127 mm      |
| Nyttelængde L <sub>1</sub>   | 95 mm       |
| til tomme-Ø                  | 3/4 tommer  |

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| ISO-kode, vendeskærsplatte           | SOGX 060305             |
| Vendeplatteskruesæt                  | 239700 6IP2 (0,6 Nm)    |
| Nominel Ø D                          | 19                      |
| Samlet længde L                      | 158 mm                  |
| Boreddybde for vendeplattebor op til | 5×D                     |
| Skaft                                | ABS                     |
| Bor anvendelse                       | Betinget centrerboring  |
| Bor anvendelse                       | Betinget pakkeboring    |
| Bor anvendelse                       | Betinget buet           |
| Bor anvendelse                       | Betinget buet           |
| Bor anvendelse                       | Betinget skrå forboring |
| Bor anvendelse                       | Betinget skrå forboring |
| Indvendig køling                     | ja                      |
| Spåntagningsstrategi                 | HPC                     |
| Produkttype                          | Vendeplattebor          |