

Garant**GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 5×D, Ø DC m7: 23mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	234025 23
GTIN	4062406738914
Artikelklasse	21S

Beskrivelse**Udførelse:**

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.

Boringstolerance: -0,1 / +0,35 mm

Beskrivelse:

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5×D.

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 234030 - 234098.

Passer til:

Vendeplatter SOGX 080407.

Anbefaling:

Ved forboring reduceres tilspændingen til 70 %.

Teknisk beskrivelse

ABS® skaft-Ø D _s	50 mm
Nyttelængde L ₁	115 mm
Udhængslængde L _A	147 mm
Samlet længde L	178 mm
Antal skær Z	2
Vendeplatteskruesæt	239700 8IP (1,3 Nm)

Nominel Ø D	23
Serie	Power Drill
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 080407
Boreddybde for vendeplattebor op til	5×D
Skaft	ABS
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget buet
Boranvendelse	Betinget buet
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor