

Garant**GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 5xD, Ø DC m7: 35mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	234025 35
GTIN	4062406738976
Artikelklasse	21S

Beskrivelse**Udførelse:**

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.

Boringstolerance: -0,1 / +0,35 mm

Beskrivelse:

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5xD.

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 234030 - 234098.

Passer til:

Vendeplatter SOGX 110509.

Anbefaling:

Ved forboring reduceres tilspændingen til 70 %.

Teknisk beskrivelse

til tomme-Ø	1 3/8 tommer
Vendeplatteskruesæt	239700 15IP (2,8 Nm)
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 110509
ABS® skaft-Ø D _s	63 mm
Samlet længde L	254 mm
Nyttelængde L ₁	175 mm

Antal skær Z	2
Udhængslængde L _A	216 mm
Serie	Power Drill
Nominel Ø D	35
Boreddybde for vendeplattebor op til	5×D
Skaft	ABS
Bor anvendelse	Betinget centrerboring
Bor anvendelse	Betinget pakkeboring
Bor anvendelse	Betinget buet
Bor anvendelse	Betinget buet
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor