

SWISS TOOLS

**Skærholder venstre, PSC, Skaft-Ø/plattestørrelse: 50/16HPmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320421 50/16HP
GTIN	2050002063143
Artikelklasse	36D

**Beskrivelse****Bemærk:**

Passende **HP-dyse** nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610 – 320626 finder du på reservedelslisten.

PSC-spændebolt på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø	50 mm
Aksel-spidsafstand f	35 mm
Plattestørrelse	16HP
passende vendeskærsplatter	16E..
Udragende længde, A-mål	60 mm
Adapter	PSC
Indsatstype	venstre
Holder-standard	ISO 26623-1
Indvendig køling	ja
Skafttype	Konisk hulskaft

Produkttype

Skærholder