

SWISS TOOLS

Skærholder højre, HSK-T, Skaft-Ø/plattestørrelse: 40/16HPmm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320115 40/16HP
GTIN	2050002062979
Artikelklasse	36D

Beskrivelse**Bemærk:**

Passende **HP-dyse** nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610 – 320626 finder du på reservedelslisten.

PSC-spændebolt på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	55 mm
Skaft-Ø	40 mm
Aksel-spidsafstand f	27 mm
Plattestørrelse	16HP
passende vendeskærsplatter	16E..
Adapter	HSK-T
Indsatstype	højre
Holder-standard	ISO 12164-3
Indvendig køling	ja
Skafttype	Konisk hulskaft

Produkttype

Skærholder