

SWISS TOOLS

**Skærholder venstre, HSK-T, Skaft-Ø/plattestørrelse: 40/16HPmm****Bestillingsdata**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 320116 40/16HP |
| GTIN                | 2050002062993  |
| Artikelklasse       | 36D            |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Passende **HP-dyse** nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610 – 320626 finder du på reservedelslisten.

PSC-spændebolt på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Skaft-Ø                    | 40 mm           |
| Plattestørrelse            | 16HP            |
| Aksel-spidsafstand f       | 27 mm           |
| Udragende længde, A-mål    | 55 mm           |
| passende vendeskærsplatter | 16E..           |
| Adapter                    | HSK-T           |
| Indsatstype                | højre           |
| Holder-standard            | ISO 12164-3     |
| Indvendig køling           | ja              |
| Skafttype                  | Konisk hulskaft |

Produkttype

Skærholder