

HOLEX CleverDrill spiralborsæt HSS nr. 114031 med kassette, ubelagt, Type: 1-6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	115051 1-6
GTIN	4062406735067
Artikelklasse	12B

Beskrivelse

Udførelse:

Bestående af spiralbor DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

Bemærk:

Str. 13,2 – 20: Med forskudt skaft-Ø 12,7 mm.

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	2
Skaft	Cylindrisk skaft
Antal bor	51
Bor i stigende størrelse	0,1 mm
Borområde	1 - 6 mm
Serie	CleverDrill

Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 338
Type	N
Tolerance, nom. Ø	h8
Spidsvinkel	118 grader
Indvendig køling	nej
med kassette	ja
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	80 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	60 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	50 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	35 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	22 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	18 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	30 m/min	K
CuZn	egnet	40 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		

Tilbehør

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 2

114030 2

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 5	114030 5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,5	114030 3,5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,5	114030 4,5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,3	114030 2,3
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,9	114030 2,9
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,9	114030 4,9
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 1,6	114030 1,6
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,3	114030 3,3
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,8	114030 2,8
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 1,2	114030 1,2
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,2	114030 3,2
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 1,9	114030 1,9
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 5,1	114030 5,1
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,1	114030 4,1
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 6	114030 6
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,2	114030 4,2
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 4	114030 4
	114030 2,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 1,4

114030 1,4

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 5,5

114030 5,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,8

114030 3,8

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 3

114030 3

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 1,5

114030 1,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 1

114030 1

Kassette tom, til spiralbor DIN 338 Type 1-6

115475 1-6