



HOLEX CleverDrill kortborsæt HSS nr. 113006, type N med kassette, ubelagt, Type: 1-10



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 113515 1-10 |
| GTIN | 4062406735050 |
| Artikelklasse | 12B |

Beskrivelse

Udførelse:

Sammensat af korte bor nr. 113006.

Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning.

Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

Indvendig køling: nej

Skaft: Cylindrisk skaft

Antal skær Z: 2

Borområde: 1 - 10 mm

Antal bor: 19

Bor i stigende størrelse: 0,5 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------|----|
| Antal bor | 19 |
| Antal skær Z | 2 |

| | |
|--------------------------|------------------|
| Bor i stigende størrelse | 0,5 mm |
| Skaft | Cylindrisk skaft |
| Borområde | 1 - 10 mm |
| Serie | CleverDrill |
| Belægning | ubelagt |
| Skæremateriale | HSS |
| Norm | DIN 1897 |
| Type | N |
| Tolerance, nom. Ø | h8 |
| Spidsvinkel | 118 grader |
| Indvendig køling | nej |
| med kassette | ja |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Spiralbor |

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------|----------|
| Aluminiumskunststoffer | egnet | 80 m/min | N |
| Aluminium (med korte spåner) | egnet | 63 m/min | N |
| Alu > 10% Si | egnet | 50 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | 35 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | 32 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | 25 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | betinget egnet | | |
| GG (G) | egnet | 30 m/min | K |
| CuZn | egnet | 40 m/min | N |
| Olie | egnet | | |
| våd, maksimal | egnet | | |

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS Ø DC h8 8,5 mm | 113005 8,5 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS Ø DC h8 6,5 mm | 113005 6,5 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS Ø DC h8 5,5 mm | 113005 5,5 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS Ø DC h8 6 mm | 113005 6 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS Ø DC h8 4,5 mm | 113005 4,5 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS Ø DC h8 3 mm | 113005 3 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS Ø DC h8 7 mm | 113005 7 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS Ø DC h8 9 mm | 113005 9 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS Ø DC h8 4 mm | 113005 4 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS Ø DC h8 10 mm | 113005 10 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS Ø DC h8 8 mm | 113005 8 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS Ø DC h8 2 mm | 113005 2 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS Ø DC h8 5 mm | 113005 5 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS Ø DC h8 2,5 mm | 113005 2,5 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS Ø DC h8 3,5 mm | 113005 3,5 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS Ø DC h8 9,5 mm | 113005 9,5 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS Ø DC h8 7,5 mm | 113005 7,5 |