

HOLEX CleverDrill spiralborsæt HSS nr. 114031 med kassette, ubelagt, Type: 1-10C



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	115051 1-10C
GTIN	4062406742324
Artikelklasse	12B

Beskrivelse

Udførelse:

Bestående af spiralbor DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot. **Stor sortimentskuffert** fra 1 mm til 10 mm, med 150 spiralbor. 10 stk. af hver Ø 1-6, 5 stk. af hver Ø 6,5-10. Ideel til montage og værksted.

Bemærk:

Str. 13,2 – 20: Med forskudt skaft-Ø 12,7 mm.

Teknisk beskrivelse

Antal bor	150
Antal skær Z	2
Bor i stigende størrelse	0,5 mm
Borområde	1 - 10 mm
Skaft	Cylindrisk skaft

Serie	CleverDrill
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 338
Type	N
Tolerance, nom. Ø	h8
Spidsvinkel	118 grader
Indvendig køling	nej
med kassette	ja
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	80 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	60 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	50 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	35 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	22 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	18 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	30 m/min	K
CuZn	egnet	40 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		

Tilbehør

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 9,5	114030 9,5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 1,5	114030 1,5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 2	114030 2
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 3	114030 3
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 7,5	114030 7,5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 7	114030 7
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 10	114030 10
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,5	114030 4,5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 5	114030 5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,5	114030 2,5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,5	114030 6,5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 5,5	114030 5,5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 6	114030 6
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,5	114030 3,5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,5	114030 8,5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 9	114030 9
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 8	114030 8
	114030 1

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 1

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 4

Kassette tom, til spiralbor DIN 338 Type 1-10C

114030 4

115475 1-10C