




HOLEX CleverDrill spiralborsæt HSS nr. 114031 som opfyldningsset, ubelagt, Type: 1-10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	115056 1-10
GTIN	4062406742355
Artikelklasse	12B

Beskrivelse

Udførelse:

Bestående af spiralbor DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

Bemærk:

Str. 13,2 – 20: Med forskudt skaft-Ø 12,7 mm.

Indvendig køling: nej

Skaft: Cylindrisk skaft

Antal skær Z: 2

Borområde: 1 - 10 mm

Antal bor: 19

Bor i stigende størrelse: 0,5 mm

Teknisk beskrivelse

Borområde	1 - 10 mm
-----------	-----------

Antal skær Z	2
Antal bor	19
Skaft	Cylindrisk skaft
Bor i stigende størrelse	0,5 mm
Serie	CleverDrill
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 338
Type	N
Tolerance, nom. Ø	h8
Spidsvinkel	118 grader
Indvendig køling	nej
med kassette	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	80 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	60 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	50 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	35 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	22 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	18 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	30 m/min	K
CuZn	egnet	40 m/min	N
Olie	egnet		

våd, maksimal

egnet

Tilbehør

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 7,5

114030 7,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 1

114030 1

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 1,5

114030 1,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,5

114030 6,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,5

114030 3,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,5

114030 2,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4

114030 4

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,5

114030 4,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2

114030 2

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 8

114030 8

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 9,5

114030 9,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3

114030 3

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 10

114030 10

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 7

114030 7

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,5

114030 8,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5

114030 5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5,5

114030 5,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 6

114030 6

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 9

114030 9