


**HOLEX****HOLEX CleverDrill spiralborsæt HSS nr. 114031 som opfyldningsset, ubelagt,  
Type: 1-13KB****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	115056 1-13KB
GTIN	4062406742386
Artikelklasse	12B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bestående af spiralbor DIN 338.

**HOLEX CleverDrill:** Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

**Bemærk:**

Str. 13,2 – 20: Med forskudt skaft-Ø 12,7 mm.

Indvendig køling: nej

Skaft: Cylindrisk skaft

Antal skær Z: 2

Borområde: 1 - 13 mm

Antal bor: 29

Kernehul-Ø: 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm

Bor i stigende størrelse: 0,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Bor i stigende størrelse	0,5 mm
Kernehul-Ø	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm

Antal skær Z	2
Antal bor	29
Skaft	Cylindrisk skaft
Borområde	1 - 13 mm
Serie	CleverDrill
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 338
Type	N
Tolerance, nom. Ø	h8
Spidsvinkel	118 grader
Indvendig køling	nej
med kassette	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	80 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	60 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	50 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	35 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	22 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	18 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	30 m/min	K
CuZn	egnet	40 m/min	N
Olie	egnet		

våd, maksimal

egnet

**Tilbehør**

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 12,5

114030 12,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 9,5

114030 9,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 1

114030 1

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 9

114030 9

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4

114030 4

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,5

114030 8,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,5

114030 2,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 10,2

114030 10,2

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 7

114030 7

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,5

114030 6,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 12

114030 12

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 11,5

114030 11,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,2

114030 4,2

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 6

114030 6

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 1,5

114030 1,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5	114030 5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 11	114030 11
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 10	114030 10
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 13	114030 13
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 10,5	114030 10,5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,8	114030 4,8
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 8	114030 8
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2	114030 2
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,5	114030 3,5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,3	114030 3,3
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3	114030 3
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 7,5	114030 7,5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,5	114030 4,5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5,5	114030 5,5