

**HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS, ubelagt, Ø DC h8: 10mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 113006 10     |
| GTIN                | 4062406743116 |
| Artikelklasse       | 12B           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

**Anbefaling:****Maksimal boreddybde:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Bemærk:**

**Efterfølgerprodukt for nr. 113005.**

**Teknisk beskrivelse**

|   |            |
|---|------------|
| Spånnotlængde $L_c$                           | 43 mm      |
| anbefalet maksimal boreddybde $L_2$           | 28 mm      |
| Samlet længde $L$                             | 89 mm      |
| Nominel Ø $D_c$                               | 10 mm      |
| Skaft-Ø $D_s$                                 | 10 mm      |
| Tilspænding $f$ i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,1 mm/o   |
| Antal skær $Z$                                | 2          |
| Norm  | DIN 1897   |
| Tolerance, nom. Ø                             | h8         |
| Spidsvinkel                                   | 118 grader |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Skaft            | Cylinderskaft |
| Serie            | CleverDrill   |
| Belægning        | ubelagt       |
| Skæremateriale   | HSS           |
| Type             | N             |
| Indvendig køling | nej           |
| Farvering        | uden          |
| Produkttype      | Spiralbor     |

## Brugerdata

|                               | Egnet til | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|-------------------------------|-----------|----------------|----------|
| Aluminiumskunststoffer        | egnet     | 80 m/min       | N        |
| Aluminium (med korte spåner)  | egnet     | 63 m/min       | N        |
| Alu > 10% Si                  | egnet     | 50 m/min       | N        |
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>  | egnet     | 35 m/min       | P        |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>  | egnet     | 32 m/min       | P        |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet     | 25 m/min       | P        |
| Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup> | egnet     | 20 m/min       | P        |
| GG (G)                        | egnet     | 30 m/min       | K        |
| CuZn                          | egnet     | 40 m/min       | N        |
| Olie                          | egnet     |                |          |
| våd, maksimal                 | egnet     |                |          |

## Tilbehør

HOLEX CleverDrill kortborsæt HSS nr. 113006, type N med kassette Type 1-10

113515 1-10