

HOLEX**HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS, ubelagt, Ø DC h8: 5,7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	113006 5,7
GTIN	4062406742683
Artikelklasse	12B

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

Anbefaling:**Maksimal boreddybde:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Bemærk:

Efterfølgerprodukt for nr. 113005.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	66 mm
Norm	DIN 1897
Tilspænding f i stål < 750 N/mm ²	0,08 mm/o
Antal skær Z	2
Spidsvinkel	118 grader
Skaft-Ø D _s	5,7 mm
Nominel Ø D _c	5,7 mm
Spånnotlængde L _c	28 mm
anbefalet maksimal boreddybde L ₂	19,5 mm
Tolerance, nom. Ø	h8

Skæft	Cylinderskæft
Serie	CleverDrill
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	N
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	80 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	63 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	50 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	35 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	20 m/min	P
GG (G)	egnet	30 m/min	K
CuZn	egnet	40 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		